

ETA 1180 01 0.25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	微型熔丝, 慢熔, 0.25 A
订货号	1278860000
类型	ETA 1180 01 0.25A
GTIN (EAN)	4050118091441
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	52.3 mm	深度 (英寸)	2.0591 inch
高度	24.4 mm	高度 (英寸)	0.9606 inch
宽度	8.2 mm	宽度 (英寸)	0.3228 inch
净重	10.6 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	插入的
------	------	------	-----

材料参数

颜色编码	黑色
------	----

系统特征值

类型	熔丝盒
----	-----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据

额定电压	64 V	额定电流	0.25 A
------	------	------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		