

## ETA 1180 01 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

版本	微型熔丝, 慢熔, 6 A
订货号	<a href="#">1279040000</a>
类型	ETA 1180 01 6A
GTIN (EAN)	4050118091502
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	52.3 mm	深度 (英寸)	2.0591 inch
高度	24.4 mm	高度 (英寸)	0.9606 inch
宽度	8.2 mm	宽度 (英寸)	0.3228 inch
净重	9.7 g		

## 温度

环境温度 -5 °C...40 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	插入的
------	------	------	-----

## 材料参数

颜色编码 黑色

## 系统特征值

类型 熔丝盒

## 通用的

安装指导 直接安装

## 额定数据

额定电压	64 V	额定电流	6 A
------	------	------	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		