

ETA 1180 01 6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	微型熔丝, 6 A
订货号	1279040000
类型	ETA 1180 01 6A
GTIN (EAN)	4050118091502
数量	5 items

技术数据**审批**

RoHS 一致

尺寸和重量

深	52.3 mm	深度 (英寸)	2.0591 inch
高度	24.4 mm	高度 (英寸)	0.9606 inch
宽度	8.2 mm	宽度 (英寸)	0.3228 inch
净重	9.7 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)**其它技术参数**

安装指导 直接安装 安装方式 插入的

材料参数

颜色编码 黑色

系统特征值

类型 熔丝盒

通用的

安装指导 直接安装

额定数据

额定电压 64 V 额定电流 6 A

分类ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704
ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-01
ECLASS 15.0 27-14-20-01