

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**产品图片****采用集成、可扩展和个性化设计：****是各种应用领域的最佳补充。**

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

铭牌架

根据需要，可以为清晰显示和其他铭牌提供一系列经过设计的铭牌架。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 铭牌架, 铆钉固定, 高度: 70 mm, 宽度: 70 mm, 深: 20 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304), 经镜面抛光处理的, 银色
订货号	1279320000
类型	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
GTIN (EAN)	4050118070101
数量	1 items

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	70 mm	宽度 (英寸)	2.7559 inch
净重	48 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	表面处理	经镜面抛光处理的
基础材料	不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304)	提示 : 保护类型	连接在外壳密封区外侧。三角架上有两个 Ø 3.3 mm 孔。由客户在外壳上制作孔。可以使用 3.3 毫米的铆钉或 M3 螺钉完成连接。使用 M3 螺母, 将各铭牌固定在三角架上。我们建议使用 M3 自锁螺母。

附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	经镜面抛光处理的
基础材料	不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304)		

分类

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		