SAIE-M12S-PB-2.0U HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 针式 直, PG 9, 回路数: 2, 2 m		
订货号	<u>1279490200</u>		
类型	SAIE-M12S-PB-2.0U HW		
GTIN (EAN)	4050118076356		
数量	1 items		

SAIE-M12S-PB-2.0U HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批						
ROHS	一致	一致				
尺寸和重量						
			<u> </u>			
净重	142 g	142 g				
环保产品合规						
RoHS 合规状态	소네 두/미시					
RoHS 部免(如适用/已知)	合规,有例外	ロが、 行りが C				
REACH SVHC		Lead 7439-92-1				
SCIP		e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9				
SCIP	eodoai70-405-4463-bi	e8088170-4685-4483-0686-906505986289 				
电缆技术参数						
电缆长度	2 m	护套颜色	紫(类似RAL 4001)			
PE 功能	 无		系(关版RAL 400 1) 0.25 mm²			
股线 / 电缆长度		<u> </u>	2			
放线 / 电缆 区及	2 111	四四奴				
技术资料 可定制接插件						
回路数	2	编码	B 编码			
插针镀层	镀金的		针			
外壳基本材料	铸锌, 经镀镍处理的		0.25 mm ²			
额定电压	250 V	 额定电流	4 A			
防护等级	IP68	 插拔次数	≥ 500			
	3		PG 9			
外壳温度范围	-20 +60 °C					
分类						
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570			
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570			
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03			
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03			
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03			
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03			
ECLASS 15.0	27-44-01-03					

目录日期/图纸 2

SAIE-M12S-PB-2.0U HW




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图





分解图纸

接线图

