数据信息页

# SAIE-M12S-PB-5.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 内置插头, M12, 针式 直, PG 9, 回路数: 2, 5 m |
| 订货号 | 1279490500 |
| 类型 | SAIE-M12S-PB-5.0U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118076417 |
| 数量 | 1 items |
| 交货状态 | 已取消 |
| 最后下单日期 | 2026-02-27T00:00:00+01:00 |

# 数据信息页

## SAIE-M12S-PB-5.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 320 g |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，有例外 |
| RoHS 豁免（如适用/已知） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### 电缆技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 5 m | 护套颜色 | 紫(类似RAL 4001) |
| PE 功能 | 无 | 芯线横截面积 | 0.25 mm² |
| 股线 / 电缆长度 | 5 m | 回路数 | 2 |

### 技术资料 可定制接插件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回路数 | 2 | 编码 | B 编码 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 针 |
| 外壳基本材料 | 铸锌, 经镀镍处理的 | 最大压接面积 | 0.25 mm² |
| 额定电压 | 250 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP68 | 插拔次数 | ≥ 500 |
| 污染等级 | 3 | 电缆接头 | PG 9 |
| 外壳温度范围 | -20 … +60 °C | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


# SAIE-M12S-PB-5.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## 图纸

### 尺寸图




### 分解图纸




### 接线图

