

KTB GP 352620 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 294 mm, 宽度: 167 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
订货号	1281020000
类型	KTB GP 352620 CD S4
GTIN (EAN)	4050118071788
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-10-31T00:00:00+01:00
替代产品	KTB GP 35XX20 CD S4 3MM

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	294 mm	高度 (英寸)	11.5748 inch
宽度	167 mm	宽度 (英寸)	6.5748 inch
净重	1184 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	3 mm	表面处理	电解抛光
基础材料	不锈钢 1.4404	固定	经由螺丝固定的
防护等级 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	格兰板	左侧, 右侧

附件常规信息

材料强度	3 mm	表面处理	电解抛光
基础材料	不锈钢 1.4404		

分类

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		