

## KTB GP 55XX15 CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

## 通用订货数据

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 498 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1281160000</a>                                                                                                      |
| 类型         | KTB GP 55XX15 CD S4 3MM                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118072105                                                                                                                   |
| 数量         | 1 items                                                                                                                         |

## KTB GP 55XX15 CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 3 mm   | 深度 (英寸) | 0.1181 inch  |
| 高度 | 498 mm | 高度 (英寸) | 19.6063 inch |
| 宽度 | 117 mm | 宽度 (英寸) | 4.6063 inch  |
| 净重 | 1385 g |         |              |

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |           |           |                                |
|------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 材料强度 | 3 mm      | 安装指导      | 螺钉安装                           |
| 表面处理 | 电解抛光      | 基础材料      | 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L) |
| 固定   | 经由螺丝固定的   | 防护等级 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12       |
| 格兰板  | 左侧, 右侧    | 法兰板       | 是                              |
| 应用领域 | 运输业, 防爆区域 |           |                                |

## 附件常规信息

|      |      |           |                                |
|------|------|-----------|--------------------------------|
| 材料强度 | 3 mm | 焊接孔直径 (D) | 7 mm                           |
| 表面处理 | 电解抛光 | 基础材料      | 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L) |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |