# **KTB GP 98XX20 CD S4 3MM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似







Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板,便于在现场更换预装法兰板。

### 通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 450 mm, 宽度: 167 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光. 银色	
订货号	1281320000	
类型	KTB GP 98XX20 CD S4 3MM	
GTIN (EAN)	4050118071689	
数量	1 items	

目录日期/图纸



# **KTB GP 98XX20 CD S4 3MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch	
 高度	450 mm	 高度 (英寸)	17.7165 inch	
宽度	167 mm	宽度 (英寸)	6.5748 inch	
净重	960 g			
温度				
工作温度				
———————— 环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数			,	
材料强度	3 mm	安装指导	螺钉安装	
表面处理	电解抛光			
	经由螺丝固定的		Type 3, Type 4X, Type 12	
 格兰板	左侧,右侧	 法兰板	是	
应用领域	运输业, 防爆区域			
附件常规信息				
+-1-4-7 3-2 0-2-2	2	烟校71 支亿 (D)	7	
材料强度表面处理	3 mm 电解抛光	焊接孔直径 (D) 基础材料	7 mm 不锈钢 1.4404, 不锈钢	
衣風火垤	<b>电胜地元</b>	<b>李</b> 讪的科	1.4404, 7156例 1.4404 (316 L)	
分类	<u> </u>			
ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211	
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211	
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-14-24-21	
ECLASS 11.0	27-14-24-21	ECLASS 12.0	27-14-24-21	
ECLASS 13.0	27-14-24-21	ECLASS 14.0	27-14-24-21	
ECLASS 15.0	27-14-24-21			

目录日期/图纸 2