

# KTB RNHD 262620 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：  
 是各种应用领域的最佳补充。  
 为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
 调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。  
**遮雨盖**  
 如果外壳安装在气候异常的区域，例如下暴雨或阳光直接  
 暴晒，遮雨盖可以提供理想的保护。

## 通用订货数据

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 遮雨棚, 高度: 55.9 mm, 宽度: 265 mm, 深: 211.2 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1281380000</a>                                                                           |
| 类型         | KTB RNHD 262620 R                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118072174                                                                                        |
| 数量         | 1 items                                                                                              |
| 交货状态       | 已取消                                                                                                  |
| 有效期        | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                            |
| 替代产品       | <a href="#">KTB RNHD XX2620 S4E R</a>                                                                |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 211.2 mm | 深度 (英寸) | 8.3149 inch |
| 高度 | 55.9 mm  | 高度 (英寸) | 2.2008 inch |
| 宽度 | 265 mm   | 宽度 (英寸) | 10.433 inch |
| 净重 | 856 g    |         |             |

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |          |      |            |
|------|----------|------|------------|
| 表面处理 | 经镜面抛光处理的 | 基础材料 | 不锈钢 1.4301 |
|------|----------|------|------------|

## 附件常规信息

|      |          |      |            |
|------|----------|------|------------|
| 表面处理 | 经镜面抛光处理的 | 基础材料 | 不锈钢 1.4301 |
|------|----------|------|------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |