


**HDC IP68 24B HP FRAME**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成，经过我们的不断优化，能抵抗严苛环境条件。该多部件外壳允许用户在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP68, IP69, 插接状态下, 压线框联接, 标准
订货号	<a href="#">1282820000</a>
类型	HDC IP68 24B HP FRAME
GTIN (EAN)	4050118073010
数量	1 items

**HDC IP68 24B HP FRAME**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	217 mm	深度 (英寸)	8.5433 inch
高度	21 mm	高度 (英寸)	0.8268 inch
宽度	72 mm	宽度 (英寸)	2.8346 inch
净重	305 g		

**温度**

温度限值	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

颜色编码	银灰色, 黑 (类似RAL 9005)	型号	计数器架
系列	高能量		

**通用参数**

安装尺寸	8	颜色编码	银灰色, 黑 (类似RAL 9005)
型号	计数器架	系列	高能量
不含卤素	false	BG	8
防护等级	IP68, IP69, 插接状态下		

**重要注意事项**

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。
------	---

**分类**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		