

TPSDHA KTB 130X50 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

铭牌架

根据需要，可以为清晰显示和其他铭牌提供一系列经过设计的铭牌架。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 铭牌架, 铆钉固定, 高度: 50 mm, 宽度: 171 mm, 深: 16.5 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304), 经镜面抛光处理的, 银色
订货号	1283450000
类型	TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN)	4050118073621
数量	1 items

TPSDHA KTB 130X50 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	16.5 mm	深度 (英寸)	0.6496 inch
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch
宽度	171 mm	宽度 (英寸)	6.7323 inch
净重	80 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	表面处理	经镜面抛光处理的
基础材料	不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304)	提示: 保护类型	可以安装在盖子上的任何位置, 包括外壳密封区的内侧。但是, 不准损坏盖子密封件。为确保 100% 密封, 必须使用固定材料 1252190000 TPSD FIXING SET KTB 完成组装。将铭牌单独安装在铭牌架上。我们建议使用固定材料 1285200000 SD FIXING SET 进行安装。

附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	经镜面抛光处理的
基础材料	不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304)		

分类

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		