

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的 Premium Line 包括高端交换机和高级管理和安全组件。这一产品线适用于对网络解决方案要求较高的场合。设备可以配备快速以太网端口或千兆以太网端口。采用先进的环网冗余技术（恢复时间≤ 20ms），这些设备能全面提升工业网络的可靠性和可用性。可选的 SFP 收发器可定制规格，高度灵活。千兆以太网版本适用于通信繁忙的网络

- 高质量金属外壳中的托管快速以太网版本(IP 30)
- 10 或 18 端口和千兆级联端口版本
- 9 端口全千兆交换机
- 支持工业网络中所有基于 TCP/IP 的标准协议(例如，以太网/IP 协议、Modbus/TCP 协议)
- 集成冗余机制（恢复时间 ≤ 20ms）提升环网结构的可靠性
- 认证：CE、FCC、cULus、I 级 Div.2 / ATEX、DNV / GL

通用订货数据

版本	网络交换机, managed, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-多模 100FX, 2 * combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75
订货号	1286990000
类型	IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
GTIN (EAN)	4050118077780
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2022-06-01T00:00:00+02:00
替代产品	IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E230683

证书编号 (cULusEX) E223527

尺寸和重量

深	142.7	深度 (英寸)	5.6181 inch
高度	135 mm	高度 (英寸)	5.3149 inch
宽度	94 mm	宽度 (英寸)	3.7008 inch
净重	1630 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...75
湿度	5 至 95% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC 认证

防爆区域	UL/cUL, I 级 2 区, A、B、C 和 D 组, ATEX 2 区 Ex nA nC IIC T4 Gc	自由落体	符合 IEC 60068-2-32 标准
------	---	------	----------------------

EMC 标准	EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8	振动	符合 IEC 60068-2-6 标准
--------	--	----	---------------------

冲击	符合 IEC 60068-2-27 标准	海运	DNV
----	----------------------	----	-----

MTBF

MTBF	符合标准 工作时间 (小时), 最小值。	Telcordia (Bellcore), GB 240000 h
------	-------------------------	--------------------------------------

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

交换属性

优先级队列	4	最大可用 VLAN 数	64
最小 VLAN ID	1	最大 VLAN ID	4094
IGMP 组	256	MAC 表大小	8 K
包缓冲区	2 Mbit	带宽底板	7.2 Gbit/s

保修

质保期	5年
-----	----

光纤收发器特征参数

传输速率	100 Mbps		
收发器类型	Multimode		
连接器类型	SC-Duplex		
传输距离, 典型	5 km		
波长	典型值	1300 nm	
	波长	TX	
	最小	1260 nm	
	最大	1360 nm	
	波长	RX	
	最小	1100 nm	
	最大	1600 nm	
接收功率	最小	-32 dBm	
	最大	-3 dBm	
传输功率	最小	-20 dBm	
	最大	-10 dBm	

技术

MIB	MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9	数据交换	储存和转发
流量控制	IEEE 802.3x 流量控制, 背压流量控制	标准	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.1D-2004, 生成树协议, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1Q for VLAN tagging, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1X for authentication, IEEE 802.3ad for port trunk with LACP

接口

光纤接口	100BaseFX Ports (SC-联接), 多模, 1000BaseSFP-Slot	RJ45 端口	10/100BaseT(X) 或 10/100/1000BaseT(X), 自动调整速率
控制接口	RS-232	告警触点	2 个继电器输出, 载流量 1 A / 24 V DC

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

端口类型和数量	14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC- 多模 100FX, 2 * combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或 1000BaseSFP)	数字输入端	2路接地隔离输入 • +13 到 +30 V 用于逻辑 “1” • -30 到 +3 V 用于逻辑 “0” • 最大输入电流 : 8 mA
LED	PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port), 100M (光纤端口), 1000M (千兆 口)		

机械结构

外壳基本材料	金属材质	安装方式	DIN 导轨, 面板 (有可选的 安装套件)
防护等级	IP30	速度	Fast/Gigabit Ethernet

环境条件

最高操作温度	75	最低操作温度	-40 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)	最高存放温度	85 °C
最低存放温度.	-40 °C		

电源

反向电路保护	有	
电源电压	24 V DC, 2 个冗余输入端	
过载电流保护	现存的	
联接类型	2 个可拆卸的6 回路接线端子	
供电电压范围	电压类型	直流电
	电压, 最小	12 V
	电压, 最大	45 V
电流消耗	电压	24 V
	电流	0.61 A

管理功能

设备配置	网页浏览器 (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet 控制台, 本地串行控制台 端口 (经由 RJ-45 端口的 RS-232), Windows 工具	监控功能	SNMP v1/v2c/v3, 链路层 发现协议 (LLDP), 端口镜 像, 端口统计数据, 端口监 控, 系统日志, RMON (远 程监控), 通过电子邮件的 基于事件的警告, 通过中继 器的基于事件的警告, 通过 SNMP 陷阱的基于事件的警 告
网络冗余	生成树协议 (STP), 快速生 成树协议 (RSTP), Turbo- Ring (快速/千兆位以太网 接口恢复时间 < 20/50 ms), Turbo-Chain (快速/ 千兆位以太网接口恢复时间 < 20/50 ms), 链路聚合 控制协议 (LACP)	网络流量过滤器	服务质量 (QoS), 基于标 记的 VLAN, 基于端口的 VLAN, IGMP v1/v2, GMRP, 通信量速率限制
IP 地址管理	静态, BootP, RARP, DHCP- 客户端, DHCP-服务器 (基 于端口), DHCP 选项 82 (中继代理)	安全功能	VLAN 分段, 启用/禁用端口, 访问控制 (基于端口, 通 过 IEEE 802.1X), 访问控 制列表 (基于 MAC), 环

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

路保护, TACACS+ 和 IEEE
802.1X 用户身份验证

时间同步管理	SNTP 客户端, NTP 客户端, PTPv1	工业协议支持	符合一致性类别 B 的 PROFINET 设备, EtherNet/ IP, Modbus/TCP slave
--------	-----------------------------	--------	---

分类

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-01
ECLASS 15.0	19-17-04-01		

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配置备份和恢复模块 (适用于 Value 和 PremiumLine 交换机, 比如 Basic 和 ValueLine WLAN 设备)



用于保存和加载设备配置的模块

- 恢复设置简单, 减少设备更换引起的系统停工时间
- 可以在设备重启后自动加载已保存的配置
- 紧凑耐用型设计
- 可与所有的魏德米勒管理型交换机和工业 WLAN 设备组合使用

通用订货数据

类型 EBR-MODULE RS232

订货号 [1241430000](#)

GTIN (EAN) 4050118029086

数量 1 ST

版本

Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C

19"机架安装套件

- 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备



通用订货数据

类型 RM-KIT

订货号 [1241440000](#)

GTIN (EAN) 4050118029154

数量 1 ST

版本

Kit for 19"-rack mounting

SFP 收发器 (与 BasicLine、ValueLine 和 PremiumLine 配合使用)



- 支持 DDM (数字诊断监控)
- 符合 IEEE 802.3z 标准 (千兆以太网 SFP)
- 符合 IEEE 802.3u 标准 (快速以太网 SFP)
- 对称 LVPECL I/O (千兆以太网 SFP)
- 对称 PECL I/O (快速以太网 SFP)
- TTL 信号检测指示器
- 运行中可插拔 (热插拔)
- 1 类激光产品, 符合 EN60825-1
- 适用于 Basic、Value 和 PremiumLine 交换机

通用订货数据

类型 IE-SFP-1GSXLC

订货号 [1241490000](#)

GTIN (EAN) 4050118029512

数量 1 ST

版本

SFP 收发器, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.55 km, 0 °C...60 °C

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	IE-SFP-1GSXLC-T	版本
订货号	1286700000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.55 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118077261	°C
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GLSXLC	版本
订货号	1241500000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029314	°C
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GLSXLC-T	版本
订货号	1286710000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118077520	°C
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GLXLC	版本
订货号	1241510000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029338	°C
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GLXLC-T	版本
订货号	1286720000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118077537	°C
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GLHXLC	版本
订货号	1241520000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029369	°C
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GLHXLC-T	版本
订货号	1286730000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118077728	°C
数量	1 ST	