

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 和 M12/M8 适配器用于插头尺寸的快速匹配。

通用订货数据

版本	Y 连接器, M8 / M8
订货号	1288000000
类型	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
数量	1 items

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

编码	M8 = 无	额定电压	24 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-25...+85 °C		

联接数据

单出线口 1 - 接插件	M8 针式	单出线口 2 - 接插件	M8 孔式
拧紧力矩	M8: 0.5Nm		

标准

连接器标准 IEC 61076-2-104

通用参数

编码	M8 = 无	联接螺纹	M8 / M8
额定电压	24 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
端口 1	M8/M8	端口 2	螺钉
屏蔽连接	否	外壳温度范围	-25...+85 °C
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

