

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



将电缆或捆扎带捆绑到电气开关设备和机柜中。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 19 x 19 mm, 塑料材质, 80 N
订货号	1289200000
类型	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
数量	100 items

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	19 mm	高度 (英寸)	0.748 inch
宽度	19 mm	宽度 (英寸)	0.748 inch
长度	2 mm	长度 (英寸)	0.0787 inch
净重	0.7 g		

温度

工作温度范围 -40...60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

最大电缆扎带宽度	3.6 mm	防紫外线	是
重新打开	无	类型	自我粘贴的
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	60 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
基础材料	塑料材质	抗拉性	80 N
磅力抗拉强度	18 lbf	紧固孔直径	4.1 mm

分类

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Dimensional drawing

