

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于非绝缘端头

圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 10mm ² , 25mm ² , 六角形压接
订货号	1292870000
类型	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
数量	1 items

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	704 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于不带绝缘保护的连接器, 10-25 mm ² (管道电缆套筒)	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据


管状端头 最大横截面	25 mm ²	Crimpart/-profil	六角形压接
------------	--------------------	------------------	-------

触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 4
导线最小压接面积, AWG	AWG 8	压接范围, 最大	25 mm ²
最小压接面积	10 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



用于非绝缘端头
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	ERTE ES CTN 25 D5	版本
订货号	1246780000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118035001	
数量	1 ST	