

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**用于绝缘连接器的压接工具**

电缆接头, 端子针脚, 并联和串联联接器, 插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行压接
订货号	1292880000
类型	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
数量	1 items

技术数据**尺寸和重量**

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	750 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于带有绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²
Crimpart-/profil	椭圆形压接, 平行压接
压接站	压接站编号 1
	最小压接面积 0.5 mm ²
	最大压接面积 1.5 mm ²
	最小压接面积 AWG 20 AWG
	最大压接面积 AWG 16 AWG
	压接站颜色 红色
	压接站编号 2
	最小压接面积 1.5 mm ²
	最大压接面积 2.5 mm ²
	最小压接面积 AWG 16 AWG
	最大压接面积 AWG 14 AWG
	压接站颜色 蓝色
	压接站编号 3
	最小压接面积 4 mm ²
	最大压接面积 6 mm ²
	最小压接面积 AWG 12 AWG
	最大压接面积 AWG 10 AWG
	压接站颜色 黄色

触点描述

插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

重要注意事项

产品信息	不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。
------	-----------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸

