CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头,端子针脚,并联和串联联接器,插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行压接
订货号	<u>1292880000</u>
类型	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
数量	1 items

CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸	和重量
1 / 1	H == ==

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	750 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012	

PW6 技术数据

物品描述	压接工具,用于带有绝缘保 类型	机械的,压模不可拆卸
IN HIT I I I I		
	护的连接器 0.5-6 mm ²	

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	
Crimpart/-profil	椭圆形压接, 平行压接	
压接站	压接站编号	1
	最小压接面积	0.5 mm ²
	最大压接面积	1.5 mm ²
	最小压接面积 AWG	20 AWG
	最大压接面积 AWG	16 AWG
	压接站颜色	红色
	压接站编号	2
	最小压接面积	1.5 mm ²
	最大压接面积	2.5 mm ²
	最小压接面积 AWG	16 AWG
	最大压接面积 AWG	14 AWG
	压接站颜色	蓝色
	压接站编号	3
	最小压接面积	4 mm ²
	最大压接面积	6 mm ²
	最小压接面积 AWG	12 AWG
	最大压接面积 AWG	10 AWG
	压接站颜色	黄色

触点描述

插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积,AWG	AWG 21	压接范围,最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

重要注意事项

产品信息	不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。	

分类

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11

数据信息页

CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

21-04-38-11

数据信息页

CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



