

CTI 6 G ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行压接
订货号	1292880000
类型	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	750 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于带有绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²																																				
Crimpart/-profil	椭圆形压接, 平行压接																																				
压接站	<table border="1"> <tr> <td>压接站编号</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>最小压接面积</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最大压接面积</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最小压接面积 AWG</td> <td>20 AWG</td> </tr> <tr> <td>最大压接面积 AWG</td> <td>16 AWG</td> </tr> <tr> <td>压接站颜色</td> <td>红色</td> </tr> <tr> <td>压接站编号</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>最小压接面积</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最大压接面积</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最小压接面积 AWG</td> <td>16 AWG</td> </tr> <tr> <td>最大压接面积 AWG</td> <td>14 AWG</td> </tr> <tr> <td>压接站颜色</td> <td>蓝色</td> </tr> <tr> <td>压接站编号</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>最小压接面积</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>最大压接面积</td> <td>6 mm²</td> </tr> <tr> <td>最小压接面积 AWG</td> <td>12 AWG</td> </tr> <tr> <td>最大压接面积 AWG</td> <td>10 AWG</td> </tr> <tr> <td>压接站颜色</td> <td>黄色</td> </tr> </table>	压接站编号	1	最小压接面积	0.5 mm ²	最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积 AWG	20 AWG	最大压接面积 AWG	16 AWG	压接站颜色	红色	压接站编号	2	最小压接面积	1.5 mm ²	最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积 AWG	16 AWG	最大压接面积 AWG	14 AWG	压接站颜色	蓝色	压接站编号	3	最小压接面积	4 mm ²	最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积 AWG	12 AWG	最大压接面积 AWG	10 AWG	压接站颜色	黄色
压接站编号	1																																				
最小压接面积	0.5 mm ²																																				
最大压接面积	1.5 mm ²																																				
最小压接面积 AWG	20 AWG																																				
最大压接面积 AWG	16 AWG																																				
压接站颜色	红色																																				
压接站编号	2																																				
最小压接面积	1.5 mm ²																																				
最大压接面积	2.5 mm ²																																				
最小压接面积 AWG	16 AWG																																				
最大压接面积 AWG	14 AWG																																				
压接站颜色	蓝色																																				
压接站编号	3																																				
最小压接面积	4 mm ²																																				
最大压接面积	6 mm ²																																				
最小压接面积 AWG	12 AWG																																				
最大压接面积 AWG	10 AWG																																				
压接站颜色	黄色																																				

触点描述

插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

重要注意事项

产品信息	不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。
------	-----------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸

