

## CH20M12 S PPP BL 2013

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



CH20M 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择，可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是，不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁，还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH20M 外壳的多功能性，您可以按照自己的想法高效地设计项目！

## 通用订货数据

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 版本         | 侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 浅蓝色, 侧面元件, 宽度: 12.5 mm |
| 订货号        | <a href="#">1294340000</a>                          |
| 类型         | CH20M12 S PPP BL 2013                               |
| GTIN (EAN) | 4050118090376                                       |
| 数量         | 14 items                                            |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 105.5 mm | 深度 (英寸) | 4.1535 inch |
| 高度 | 22.8 mm  | 高度 (英寸) | 0.8976 inch |
| 宽度 | 12.5 mm  | 宽度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 净重 | 6.21 g   |         |             |

## 温度

|      |                              |        |              |
|------|------------------------------|--------|--------------|
| 环境温度 | -25 °C...85 °C               | 工作温度范围 | -40...120 °C |
| 湿度   | 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结 |        |              |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 材料数据

|              |      |                |             |
|--------------|------|----------------|-------------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0  | 绝缘材料           | PA 66 GF 30 |
| 绝缘材料组        | I    | 表面处理           | 未处理的        |
| 基础材料         | 塑料材质 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 600 ≤ CTI   |

## 常规数据

|          |          |                    |                                      |
|----------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 颜色编码     | 浅蓝色      | 防护等级               | IP20 (安装后)                           |
| 比色表 (相似) | RAL 5012 | 有关整体装配的信息, 请阅读参考文章 | <a href="#">CH20M12 B BK/OR 2010</a> |
| 密封选项     | 无        |                    |                                      |

## 组件特性

|              |   |         |   |
|--------------|---|---------|---|
| 为集成的功能端口准备切口 | 无 | 回路数, 最大 | 6 |
| 通风口数量        | 0 | 母插头插座数量 | 3 |
| 连接层数         | 3 |         |   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |


**CH20M12 S PPP BL 2013**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

产品图片



产品图片



尺寸图

