


ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情形下，需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔式接线端子可快速完成装配，已全部经过了工厂的测试验证。

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------------------------|
| 版本 | Z系列, 插拔式模块端子, 额定横截面: 2.5 mm ² , 弹片联接 |
| 订货号 | 1295550000 |
| 类型 | ZT 2.5/2AN/1 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118091953 |
| 数量 | 50 items |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深 | 34.5 mm | 深度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 35 mm | 高度 | 58 mm |
| 高度 (英寸) | 2.2835 inch | 宽度 | 5.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.2008 inch | 净重 | 6.46 g |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 120 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|---------|-----|---|
| 开放端 | 右方 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 | | |

可压接导线 (其它联接)

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式 | 2.5 mm ² | 其他联接方式的接口类型 | 可插拔的 |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|------|

可压接导线 (额定联接)

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A2 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 26 |
| 连接方向 | 上方 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 联接类型 2 | 插拔联接 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 联接点数量 | 2 |
| 压接范围, 最大 | 4 mm ² |
| 压接范围, 最小 | 0.13 mm ² |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 2.5 mm ² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.13 mm ² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 2.5 mm ² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.13 mm ² |
| 最大压接面积 软导线 | 4 mm ² |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 最小多股导线接线截面积 | 0.13 mm ² | | |
| 接线截面积, 多股线, 最大 | 4 mm ² | | |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 0.13 mm ² | | |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 | 4 mm ² | | |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 | 0.13 mm ² | | |
| - 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4 | 管长度 | 最小 | 6 mm |
| | | 最大 | 10 mm |
| | 导线连接 截面积 | 标称 | 0.5 mm ² |
| | | 最小 | 6 mm |
| | 管长度 | 最大 | 12 mm |
| | | 标称 | 0.75 mm ² |
| | 导线连接 截面积 | 最小 | 6 mm |
| | | 最大 | 12 mm |
| | 管长度 | 标称 | 1 mm ² |
| | | 最小 | 8 mm |
| | 导线连接 截面积 | 最大 | 12 mm |
| | | 标称 | 1.5 mm ² |
| 管长度 | 最小 | 8 mm | |
| | 最大 | 12 mm | |
| 导线连接 截面积 | 标称 | 2.5 mm ² | |
| | 管长度 | 标称 | 10 mm |
| - 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1 | 管长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 导线连接 截面积 | 标称 |
| | 管长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 导线连接 截面积 | 标称 |
| | 管长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 导线连接 截面积 | 标称 |
| | 管长度 | 最小 | 10 mm |
| | | 最大 | 12 mm |
| | 导线连接 截面积 | 标称 | 1.5 mm ² |
| | | 管长度 | 最小 |
| | 管长度 | 最大 | 12 mm |
| | | 导线连接 截面积 | 标称 |

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 蓝色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

| | | | |
|---------|------------------------|---------|---|
| 类型 | 1 个弹片联接 - 1 个直插联接, 插拔式 | 必须的端板 | 是 |
| 电位数量 | 1 | 层数 | 1 |
| 每层压接点数量 | 2 | 每层电位点数量 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无 | PE联接 | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | PE 功能 | 无 |

通用的

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 26 | 导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | | |

额定数据

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|-------|
| 额定横截面 | 2.5 mm ² | 额定电压 | 500 V |
| 压接支持和插拔式系统最大电压 | 690 V | 额定直流电压 | 500 V |
| 额定电流 | 24 A | 最大电流 | 24 A |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ | 额定浪涌电压 | 6 kV |


技术数据

| | | | |
|----------------------|--------|------|---|
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W | 污染等级 | 3 |
|----------------------|--------|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

图纸



横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 类型 | ZQV 2.5N/2 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693800000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/3 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693810000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/4 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693820000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/5 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693830000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/6 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693840000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/7 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693850000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/8 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693860000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/9 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693870000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/10 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693880000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/20 GE | 版本 |
| 订货号 | 1909000000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| 数量 | 20 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 类型 | ZQV 2.5N/50 GE | 版本 |
| 订货号 | 1693890000 | W系列, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| 数量 | 5 ST | |

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 类型 | ZAP/TW ZT2.5/2AN | 版本 |
| 订货号 | 1816030000 | Z系列, 端板, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4032248370603 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ZAP/TW ZT2.5/2AN OR | 版本 |
| 订货号 | 1816040000 | Z系列, 端板, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4032248370610 | |
| 数量 | 50 ST | |

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型 | ZTA ZT2.5 | 版本 |
| 订货号 | 1827080000 | 附件, 测试用适配器, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | ZTA ZT2.5/ZA | 版本 |
| 订货号 | 1847600000 | 附件, 测试用适配器, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| 数量 | 25 ST | |


ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型 | ZVR ZP2.5 | 版本 |
| 订货号 | 1816130000 | Z系列, 锁定夹, 黄色, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KOSF ZT2.5 | 版本 |
| 订货号 | 1816150000 | Z系列, 编码元件, 黄色, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/1 | 版本 |
| 订货号 | 1815190000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | 版本 |
| 订货号 | 1820570000 | Z系列, 接插件, 绿色, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/2 | 版本 |
| 订货号 | 1815200000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/3 | 版本 |
| 订货号 | 1815210000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/4 | 版本 |
| 订货号 | 1815220000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/5 | 版本 |
| 订货号 | 1815230000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/6 | 版本 |
| 订货号 | 1815240000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/7 | 版本 |
| 订货号 | 1815250000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| 数量 | 25 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/8 | 版本 |
| 订货号 | 1815260000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/9 | 版本 |
| 订货号 | 1815270000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/10 | 版本 |
| 订货号 | 1815280000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/11 | 版本 |
| 订货号 | 1815290000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/12 | 版本 |
| 订货号 | 1815300000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/13 | 版本 |
| 订货号 | 1815310000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/14 | 版本 |
| 订货号 | 1815320000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/15 | 版本 |
| 订货号 | 1815330000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/16 | 版本 |
| 订货号 | 1815340000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/17 | 版本 |
| 订货号 | 1815350000 | Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | ZP 2.5/1AN/QV/20 | 版本 |
| 订货号 | 1815380000 | 导轨组件, 接插件 |
| GTIN (EAN) | 4032248370184 | |
| 数量 | 10 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型 | DEK 5/5 MC SDR | 版本 |
| 订货号 | 1609810000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, 根据客户需求 |
| 数量 | 200 ST | |

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性, 它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符, 或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式, 可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类型 | WS 10/5 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1635000000 | WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Allen-Bradley, 白色 |
| 数量 | 720 ST | |
| 类型 | ZS 10/5 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1610000000 | ZS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Allen-Bradley, 白色 |
| 数量 | 480 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

警告盖板

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| 类型 | ZAD 9/4 | 版本 | |
| 订货号 | 1934160000 | Z系列, 盖板 | |
| GTIN (EAN) | 4032248590247 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 类型 | ZZE ZP2.5/4/K | 版本 | |
| 订货号 | 1059110000 | Z系列, 应力消除 | |
| GTIN (EAN) | 4032248840922 | | |
| 数量 | 25 ST | | |
| 类型 | WP 2.5/1AN/1 | 版本 | |
| 订货号 | 1305270000 | 插头 (端子), 螺钉联接, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 联接点数量: 1, 回路数: 1, 宽度: 6.1 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118104547 | | |
| 数量 | 50 ST | | |
| 类型 | WP 2.5/1AN/10 | 版本 | |
| 订货号 | 1305280000 | 插头 (端子), 螺钉联接, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 联接点数量: 10, 回路数: 10, 宽度: 52 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118104530 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | BZT 1 WS 10/5 | 版本 |
| 订货号 | 1805490000 | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | BZT 1 ZA WS 10/5 | 版本 |
| 订货号 | 1805520000 | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 2749610000 | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 ST | |