

## KABELBINDERZANGE RT-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	Miscellaneous tools
订货号	<a href="#">1296000000</a>
类型	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008 190029944
数量	1 items

## KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
最小壁厚	25 mm	最大壁厚	48 mm
净重	305.9 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## 安装材料

最大电缆扎带宽度	4.8 mm	类型	用于塑料电缆扎带的压接和切割工具, 可调节张紧力
基础材料	塑料材质	抗拉性	133 N
磅力抗拉强度	30 lbf		

## 分类

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

**KABELBINDERZANGE RT-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

