


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, RJ45空外壳

通用订货数据

版本	Empty enclosure, Flange, angled
订货号	1296710000
类型	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
数量	10 items

IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	54.9 mm	深度 (英寸)	2.1614 inch
高度	52.4 mm	高度 (英寸)	2.063 inch
宽度	24.3 mm	宽度 (英寸)	0.9567 inch
净重	81.66 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	铸锌
安装方式	2 个螺钉, M3 (未含)	防护等级	IP67

通用标准

证书号 (cULus)	E316369
-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



安装开孔

