


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







用于信号集结 (PRV) 的 PUSH IN 直插式接线端子有多达 16 个连接级别,专门针对过程控制工程中启动器和执行器信号的接线要求而设计。优化后的设计可将节省高达 50% 的面板空间。而独特的 V 型电流条设计确保了持续的低接触电阻。

通用订货数据

版本	P系列, 电位分配器, 额定横截面: 1.5 mm², 层数: 4, 联接点数量: 16, 颜色编码: 橙色
订货号	<u>1301610000</u>
类型	PPV 4 OR 35X15 DGR
GTIN (EAN)	4050118098778
数量	20 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

宙批

MAMID 认证	

	UK
C TUS	CA

ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	F60693

尺寸和重量

深	54.5 mm	深度 (英寸)	2.1457 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	9.2 mm	 宽度 (英寸)	0.3622 inch
	21.91 g		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 PUS	H IN
---------------------	------

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 16	连接方向 倾斜的
剥线长度	10 mm	THE REPORT OF T
联接类型	PUSH IN	
压接范围,最大	1.5 mm ²	压接范围,最小 0.13 mm²
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG AWG 24
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最大	带管状端 1.5 mm²	
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最大	带管状端 1.5 mm²	——
最大压接面积 软导线	1.5 mm²	最小多股导线接线截面积 0.13 mm²
接线截面积,多股线,最大	1.5 mm²	接线截面积,多股线,最小 0.13 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,	最大 1.5 mm²	导线连接截面积,单股硬导线,最小 0.13 mm²

材料参数

基础材料	聚碳酸酯	触发元件材料	PBT
颜色编码	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

编制日期 04.11.2025 05:13:03 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-01-19

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值			
类型	直插式连接,垂直横联件,单 侧开放	必须的端板	是
电位数量	1	层数	4
每层压接点数量	4	每层电位点数量	1
层,内部桥接	是	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35 x 15	PE 功能	无
通用的			
	4	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
导线最小压接面积 AWG	AWG 24	标准	IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
安装导轨已装备	TS 35 x 15		
额定数据			
AT->-1# +D		AT-2-1-17	0501/
额定横截面 经总表达费 医	1.5 mm ²	额定电压	250 V
额定直流电压	250 V	额定电流	17.5 A
最大电流	17.5 A	标准	IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ	额定浪涌电压	4 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W	过压等级	III
污染等级	3		
额定数据 (UL)			
	10 000	カ圧士小 P. (-U.P)	200.1/
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) 电压大小 D (cURus)	16 AWG 300 V	电压大小 B (cURus) cURus 证书号	300 V E60693
电压入小 D(corus) 最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	26 AWG	EURUS 证书号 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	26 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (conus) 电流大小 B (cURus)	10 A	<u>取小守线尺寸 エ)接线 (CORus)</u> 电流大小 D (cURus)	10 A
电流入小 b (conus) 最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	16 AWG	电派入小 D (corus)	10 A
			
万矢			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20

ECLASS 14.0

27-25-01-19

27-25-01-19

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

数据信息页

PPV 4 OR 35X15 DGR




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

用于插座的横联件,带 PUSH IN 直插式联接

横联件,用于RIDERSERIES RCI中的插座



通用订货数据

类型	SRC-I QV P	版本
订货号	8870840000	RIDERSERIES RCI, 横联
GTIN (EAN)	4032248631681	
数量	10 ST	

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

四円 10 贝3	以沙山	
类型	PAP PRV/PPV4 SW	版本
订货号	<u>1173750000</u>	P系列, 端板, 黑色, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248966165	
数量	10 ST	
类型	PAP PRV/PPV4 GR	版本
订货号	<u>1211450000</u>	P系列, 端板, 灰色, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248992867	
数量	10 ST	
类型	PAP PRV/PPV4 BL	版本
订货号	1268010000	P系列, 端板, 蓝色, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248112999	
数量	10 ST	
类型	TW PRV4	版本
订货号	<u>1173700000</u>	P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 未标记
GTIN (EAN)	4032248966134	
数量	10 ST	
类型	TW PRV4 0-3	版本
订货号	<u>1230060000</u>	P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 标记 0-3, 水平
GTIN (EAN)	4050118013733	
数量	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	TW PRV4 1-4	版本
订货号	1230050000	P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 标记 1-4, 水平
GTIN (EAN)	4050118013818	
数量	10 ST	
类型	TW PRV4 A-D	版本
类型 订货号	TW PRV4 A-D 1230070000	版本 P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 标记 A-D, 水平

尾架





为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的 规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。





通用订货数据

类型	ZEW 35/2 SW	版本
订货号	1162610000	固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 ℃
GTIN (EAN)	4032248962716	
数量	20 ST	

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	BZT PRV4 BL 35X15	版本
订货号	1267980000	P系列, 标记号托架, 蓝色, 层数: 4, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248113002	
数量	20 ST	
类型	BZT PRV4 SW 35X15	版本
订货号	1173590000	P系列, 标记号托架, 黑色, 层数: 4, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248966103	
数量	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性,它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符,或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机 进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印:请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR 版本

订货号 <u>1208970000</u> WS, 端子标记, 7.8 x 9.2 mm, 间距 P(单位:mm): 9.20

4032248990092 Weidmueller, 灰色

数量 360 ST

标识牌支架

GTIN (EAN)



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

~ , , , , , , , , , , ,	TO THE STATE OF TH	
类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	

数据信息页

PPV 4 OR 35X15 DGR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型 SDS 0.4X2.0X60 订货号 <u>2749260000</u>

GTIN (EAN) 4050118895537

数量 1 ST

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 60 mm, 刀片厚度 (A): 0.4 mm