

**BBDF OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



小组件，大效果：

夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：

- 将公头连接器固定到电路板上
- 在插座和公头连接器之间提供抗振连接

夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：

- 耐用、精确配合的燕尾榫
- 耐用的金属螺纹嵌件
- 适用于所有排出口方位

最大稳定性，最小工作量：

- 极高耐用性，适应频繁紧固需求
- 完整套装，便于选择

结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

**通用订货数据**

版本	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
订货号	<a href="#">1307570000</a>
类型	BBDF OR
GTIN (EAN)	4050118109566
数量	100 items
产品数据	
包装	盒装

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	11.4 mm	深度 (英寸)	0.4488 inch
高度	12.05 mm	高度 (英寸)	0.4744 inch
宽度	9.5 mm	宽度 (英寸)	0.374 inch
长度	12.5 mm	长度 (英寸)	0.4921 inch
净重	0.61 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

绝缘材料	PA 66/6	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

## 包装

包装	盒装	VPE 长度	130.00 mm
VPE 宽度	112.00 mm	VPE 高度	25.00 mm

## 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984
----------	------------------------

## 重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## 分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		


**BBDF OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)


图纸

产品优势




Easy handling  
No implementation framework necessary

产品优势



Guaranteed secure fixing  
For wall thickness from 0.5 to 2 mm

产品优势



Already mounted on the connector  
Or as separate accessory

产品优势



Lower assembly costs  
Secure in a matter of seconds

