

KEBI-KTBI MOPL 6040 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
Klippon® 的附件结构一致 EBi 接线盒系列可以轻松满足各项应用的特殊要求。  
安装板  
安装板可以纵向和横向安装在端子安装导轨上，或者用于将组件直接装在安装板上。

通用订货数据

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | Klippon EBi (Essential Box industrial), 安装板, 高度: 529 mm, 宽度: 329 mm, 深: 12 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1310370000</a>                                                                                      |
| 类型         | KEBI-KTBI MOPL 6040 S2N                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118112399                                                                                                   |
| 数量         | 1 items                                                                                                         |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                                                                                        |
| 最后下单日期     | 2025-12-30T00:00:00+01:00                                                                                       |

## KEBI-KTBI MOPL 6040 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 12 mm  | 深度 (英寸) | 0.4724 inch  |
| 高度 | 529 mm | 高度 (英寸) | 20.8267 inch |
| 宽度 | 329 mm | 宽度 (英寸) | 12.9527 inch |
| 净重 | 2075 g |         |              |

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |      |      |                  |
|------|------|------|------------------|
| 表面处理 | 未处理的 | 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |
|------|------|------|------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |