

**KLHA M5/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

版本	汇流排（端子），灰色，高度：130 mm, 深：20 mm, 钢
订货号	<a href="#">1311320000</a>
类型	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
数量	25 items

**KLHA M5/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
直径	5.4 mm	净重	34.51 g

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	---------------	------	----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

安装指导	直接安装
------	------

**大小**

直径	5.4 mm
----	--------

**材料参数**

基础材料	钢	表面处理	经镀锌处理的
颜色编码	灰色		

**通用的**

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锌处理的
------	------	------	--------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		