

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Y型分线盒, FreeCon, 用于push-pull 拔插式接头。V14 由混合金属10针插芯构成 符合IEC 61076-3-117

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Y-分配器, FreeCon, 混合, IP65 |
| 订货号 | 1312230000 |
| 类型 | IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1 |
| GTIN (EAN) | 4050118115000 |
| 数量 | 1 items |

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1050 g

温度

存储温度 -40 °C...75 °C 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

阻燃等级符合 UL 94 V-0 外壳基本材料 铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆
防护等级 IP65

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-117 Var. 14

混合连接器技术数据

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 混合连接器插拔次数 | 500 | 混合连接器外壳基本材料 | 锌压铸 (法兰), PA 66 |
| 混合连接器屏蔽 | 360° 屏蔽插针 | 混合连接器密封材料 | NBR |
| 混合连接器的额定电压 (DIN EN 61984) | 24 V | 混合连接器触点材料 | 铜合金 |
| 混合连接器触点电阻 | ≤ 10 mΩ | 混合连接器防护类型 | IP65 |
| 回路数 | 10 | 额定电流 (混合式连接器) | 每个触点 3 A |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------|--|
| 类型 | IE-BP-V14P | 版本 | |
| 订货号 | 1058310000 | 法兰外壳-防护盖 | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

Sets - hybrid



PushPull 接插件， IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
 金属， 含混合插芯

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 类型 | IE-PS-V14M-HYB-10P | 版本 | |
| 订货号 | 1072910000 | 混合插头, 5类 (ISO/IEC 11801) | |
| GTIN (EAN) | 4032248831128 | | |
| 数量 | 10 ST | | |