

**STB 36.8/IH/RT WTL6/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****电流电压互感器接线**

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，  
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有  
的重要转换电路。

**通用订货数据**

版本	插座 (端子), 插孔深度: 11.1 mm, 深: 39.8 mm
订货号	<a href="#">1312540000</a>
类型	STB 36.8/IH/RT WTL6/1
GTIN (EAN)	4050118180992
数量	50 items

## STB 36.8/IH/RT WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	39.8 mm	深度 (英寸)	1.5669 inch
高度	36.8 mm	高度 (英寸)	1.4488 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
直径	6 mm	净重	4.93 g

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## 其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
------	------	------	-----

## 大小

直径	6 mm	插孔深度	11.1 mm
----	------	------	---------

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	红色
阻燃等级符合	UL 94	V-2	

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
------	------	--------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECCLASS 15.0	27-25-03-90		