


IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y型分线盒, FreeCon, 用于push-pull 拔插式接头。V14 由混合金属10针插芯构成 符合IEC 61076-3-117

通用订货数据

版本	Y-分配器, FreeCon, 混合, IP65
订货号	1312580000
类型	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
数量	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	709 g
----	-------

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银色
外壳基本材料	铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆	安装方式	螺钉安装
防护等级	IP65		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14
-------	-------------------------

混合连接器技术数据

混合连接器插拔次数	500	混合连接器外壳基本材料	锌压铸 (法兰), PA 66
混合连接器屏蔽	360° 屏蔽插针	混合连接器密封材料	NBR
混合连接器的额定电压 (DIN EN 61984)	24 V	混合连接器触点材料	铜合金
混合连接器触点电阻	≤ 10 mΩ	混合连接器防护类型	IP65
回路数	10	额定电流 (混合式连接器)	每个触点 3 A

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

Dimensional drawing

