


IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y型分线盒, FreeCon, 用于push-pull 拔插式接头。V14 由混合金属10针插芯构成 符合IEC 61076-3-117

通用订货数据

版本	Y-分配器, FreeCon, 混合, IP65
订货号	1312580000
类型	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
数量	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 709 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

阻燃等级符合 UL 94 V-0 颜色编码 银色
外壳基本材料 铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆 安装方式 螺钉安装
防护等级 IP65

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-117 Var. 14

混合连接器技术数据

混合连接器插拔次数 500 混合连接器外壳基本材料 锌压铸 (法兰), PA 66
混合连接器屏蔽 360° 屏蔽插针 混合连接器密封材料 NBR
混合连接器的额定电压 (DIN EN 61984) 24 V 混合连接器触点材料 铜合金
混合连接器触点电阻 $\leq 10 \text{ m}\Omega$ 混合连接器防护类型 IP65
回路数 10 额定电流 (混合式连接器) 每个触点 3 A

分类

ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

