数据信息页

SAIE-M12B-5-TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 紧固螺纹: , 回路数: 5, 股线 / 电缆 长度:		
订货号	<u>1312970000</u>		
类型	SAIE-M12B-5-TL		
GTIN (EAN)	4050118116410		
数量	20 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
净重	4.93 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
电缆技术参数				
回路数	5			
技术资料 可定制接插件				
回路数	5	编码	A 编码	
插针镀层	镀金的	联接类型	插座	
外壳基本材料	CuZn	额定电压	60 V	
额定电流	4 A		IP68	
外壳温度范围	-25+85 °C			
标准				
连接器标准	IEC 61076-2-101			
通用参数				
回路数	5	·····································	A 编码	
联接螺纹	M12		镀金的	
联接类型			CuZn	
初定电压 初定电压	60 V	新定电流	4 A	
防护等级	IP68	 端口1	M12	
端口2	Dip soldering	 外壳温度范围	-25+85 °C	
导线外径	-	<u></u>	20 700 0	
分类				
ETIM 6 O	EC003639	ETIM 7.0	E0003560	
ETIM 6.0	EC002638	ETIM 9.0	EC003568	
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568	
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09	
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09	
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10	
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10	
ECLASS 15.0	27-44-01-10			

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAIE-M12B-5-TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案

