

SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 紧固螺纹: , 回路数: 5, 股线 / 电缆长度:
订货号	1312980000
类型	SAIE-M12S-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116151
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 9.86 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

回路数 5

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	针
外壳基本材料	铸锌	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP68
外壳温度范围	-25...+85 °C		

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

通用参数

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
联接类型	针	外壳基本材料	铸锌
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP68	端口 1	M12
端口 2	Dip soldering	外壳温度范围	-25...+85 °C
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

插针分配方案

