


## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

## 通用订货数据

版本	汇流排（端子），棕红色，高度: 15 mm, 深: 2 mm, 青铜材质
订货号	<a href="#">1313600000</a>
类型	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
数量	20 M

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	227.5 g		

## 温度

环境温度 -5 °C...40 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导 直接安装

## 材料参数

基础材料	青铜材质	表面处理	电解抛光
颜色编码	棕红色		

## 通用的

安装指导 直接安装 表面处理 电解抛光

## 额定数据

额定电流 24 A

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

类型	BFSC M5X8 SCHLITZ	版本
订货号	<a href="#">0296700000</a>	安装螺钉 (端子), 5.00 mm, 钢, 深: 8.5 mm, 宽度: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	mm
数量	100 ST	
类型	DKSUE NSCH/ESCH	版本
订货号	<a href="#">0280100000</a>	紧固元件 (端子), 银色, 高度: 12.5 mm, 宽度: 10 mm, 钢, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
数量	100 ST	

## 附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

类型	SH 1	版本
订货号	<a href="#">0299860000</a>	汇流排支架, 米色, 100 °C, 宽度: 26 mm, V-2, 聚酰胺 66, 旋紧的
GTIN (EAN)	4008190135133	
数量	20 ST	