KTB RNHD XX3020V S4E R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

遮雨盖

如果外壳安装在气候异常的区域,例如下暴雨或阳光直接暴晒, 遮雨盖可以提供理想的保护。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 遮雨棚, 高度: 55.9 mm, 宽度: 311 mm, 深: 221.2 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色	
订货号	<u>1314130000</u>	
类型	KTB RNHD XX3020V S4E R	
GTIN (EAN)	4050118117240	
数量	1 items	

KTB RNHD XX3020V S4E R





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
\mathrew{\pi}	004.0	次在 (サー)	0.7000: 1	
深 京帝	221.2 mm	深度 (英寸)	8.7086 inch	
<u>高度</u> 宽度	55.9 mm	高度 (英寸)	2.2008 inch	
	311 mm	宽度 (英寸)	12.2441 inch	
净重	1520 g			
温度			,	
工作温度				
环保产品合规			·	
Dalic 会切块 大	ᄼᄳᅟᅩᄱᄱ			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数			,	
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	
於 附件常规信息	131,000		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		the latest states		
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	
分类	T.			
ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744	
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744	
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 9.0	27-18-24-05	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05	
ECLASS 11.0	27-18-24-05	ECLASS 12.0	27-18-24-05	
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05	
ECLASS 15.0	27-18-24-05			