

UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



系统配件

种类横幅，可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | Remote I/O module, IP20, Reserve module |
| 订货号 | 1315770000 |
| 类型 | UR20-ES |
| GTIN (EAN) | 4050118118841 |
| 数量 | 1 items |
| 包装 | 集装箱 |

UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E141197

证书编号 (cULusEX) E223527

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 深 | 76 | 深度 (英寸) | 2.9921 inch |
| 高度 | 120 mm | 高度 (英寸) | 4.7244 inch |
| 宽度 | 11.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.4528 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 128 mm | 净重 | 70 g |

温度

存储温度 -40 °C ... +85 °C 工作温度 -20 °C...60

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

产品碳足迹 | 从摇篮到大门 0,610 kg CO2 eq.

分类

ETIM 8.0 EC001603

UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

Connection diagram

UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件




系统配件

种类横幅, 可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | UR20-EBK-ACC | 版本 |
| 订货号 | 1346610000 | End bracket, , |
| GTIN (EAN) | 4050118151596 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | UR20-SM-ACC | 版本 |
| 订货号 | 1339920000 | Cover, , |
| GTIN (EAN) | 4050118144727 | |
| 数量 | 20 ST | |

Blank



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | PM 2.7/2.6 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1323710000 | OMNIMATE Signal - series PM, 按钮标记号, 2.7 x 2.6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 3.50 Weidmüller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118126778 | |
| 数量 | 960 ST | |

定制印刷



UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | PM 2.7/2.6 MC SDR | 版本 |
| 订货号 | 1323700000 | OMNIMATE Signal - series PM, 按钮标记号, 2.7 x 2.6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 3.50 Weidmüller, 根据客户需求 |
| GTIN (EAN) | 4050118126761 | |
| 数量 | 192 ST | |

定制标记号



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | DEK 5/8-11.5 MC SDR | 版本 |
| 订货号 | 1341610000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146059 | Weidmüller, 根据客户需求 |
| 数量 | 100 ST | |

Blank



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | DEK 5/8-11.5 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1341630000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145946 | Weidmüller, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |

UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

铝



铝的导电性仅次于铜。铝材的一大优势是重量轻，其次是防腐能力出色。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | TS 35X7.5 2M/AL/BK | 版本 |
| 订货号 | 0330800000 | 端子导轨, 附件, 铝质, 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 7.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190100650 | mm |
| 数量 | 40 M | |

不锈钢



不锈钢是各种高纯度耐腐蚀（合金）钢材的统称。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | TS 35X7.5 2M/CRN | 版本 |
| 订货号 | 1747350000 | 端子导轨, 附件, 不锈钢 1.4301, 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 |
| GTIN (EAN) | 4032248003372 | mm, 深: 7.5 mm |
| 数量 | 40 M | |

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | 版本 |
| 订货号 | 0383400000 | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | 7.5 mm |
| 数量 | 40 M | |

UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | 版本 |
| 订货号 | 0514500000 | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 | 7.5 mm |
| 数量 | 40 M | |
| 类型 | TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN | 版本 |
| 订货号 | 0514510000 | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 1000 mm, 高度: 35 mm, 深: |
| GTIN (EAN) | 4008190116620 | 7.5 mm |
| 数量 | 20 M | |
| 类型 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ | 版本 |
| 订货号 | 7915060000 | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: |
| GTIN (EAN) | 4032248296279 | 7.5 mm |
| 数量 | 40 M | |

基本模块



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | UR20-BM-SP | 版本 |
| 订货号 | 1350930000 | Replacement part, Flange-mounted housing |
| GTIN (EAN) | 4050118402735 | |
| 数量 | 5 ST | |

电子模块



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 类型 | UR20-EM-1315770000-SP | 版本 |
| 订货号 | 1347370000 | Replacement part |
| GTIN (EAN) | 4050118248319 | |
| 数量 | 1 ST | |


UR20-ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Plugkit



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | UR20-PK-1315770000-SP | 版本 |
| 订货号 | 1346510000 | Replacement part, Plug-in connector, , |
| GTIN (EAN) | 4050118151503 | |
| 数量 | 5 ST | |