

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

VSPC 系列插拔式电涌保护器上的互锁机构提供异常出色的可靠性，并改善了剧烈振动时的永久性接触。

通用订货数据

版本	Fastening element, Latches
订货号	1317340000
类型	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
数量	100 items

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	1.34 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度	-40 °C...70 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

IEC / EN 额定数据

信号触点	否
------	---

通用参数

光学功能显示	不	行业	测量控制系统
类型	锁钩	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黄色
防护等级	IP20		

通用数据

防护等级	IP20	颜色编码	黄色
------	------	------	----

联接参数

联接类型	插头/ 插座
------	--------

等级 IECEx/ATEX/cUL

cUL 认证	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
--------	----------------------------------------------------------

保修

质保期	5年
-----	----

分类

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

Circuit diagram