

**VSPC LOCKING CLIP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



VSPC 系列插拔式电涌保护器上的互锁机构提供异常出色的可靠性，并改善了剧烈振动时的永久性接触。

**通用订货数据**

版本	固定零件, 锁钩
订货号	<a href="#">1317340000</a>
类型	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
数量	100 items

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	1.34 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度	-40 °C...70 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## IEC / EN 额定数据

信号触点	否
------	---

## 通用参数

光学功能显示	不	行业	测量控制系统
类型	锁钩	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黄色
防护等级	IP20		

## 通用数据

防护等级	IP20	颜色编码	黄色
------	------	------	----

## 联接参数

联接类型	插头/ 插座
------	--------

## 保修

质保期	5年
-----	----

## 分类

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

**VSPC LOCKING CLIP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

Circuit diagram