## **VSPC LOCKING CLIP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











VSPC 系列插拔式电涌保护器上的互锁机构提供异常出色的可靠性,并改善了剧烈振动时的永久性接触。

### 通用订货数据

版本	Fastening element, Latches		
订货号	<u>1317340000</u>		
类型	VSPC LOCKING CLIP		
GTIN (EAN)	4050118121179		
数量	100 items		

## **VSPC LOCKING CLIP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批

甲批				
20110	754			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深 高度	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch	
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch	
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch	
争重 ————————————————————————————————————	1.34 g			
温度			1	
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C70 °C	
环保产品合规			'	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
光学功能显示	不	行业	测量控制系统	
元子切能亚小 类型				
<sup>突型</sup> 阻燃等级符合 UL 94				
祖然等级付合 UL 94 防护等级	V-0 IP20	以巴缃的	<b>男</b> 巴	
	IPZU			
通用数据			<u> </u>	
防护等级	IP20	颜色编码	黄色	
联接参数				
联接类型	插头/插座			
等级 IECEx/ATEX/cUL	,a, 0, ia_		,	
cUL 认证	cUL Certificate - pdf/			
	VSPC.PDF (application/ pdf)			
	μαι <i>)</i>			
保修 				
<b></b>	5年			
分类				
ETIM 7.0	EC000042	ETIM 8.0	EC000042	
ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000943 EC000943		EC000943	
	FLUUISAA	ETIM 10.0	EC000943	
			27 17 15 21	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-17-15-01 27-17-15-01	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-17-15-01 27-17-15-01	

目录日期/图纸 2



## **VSPC LOCKING CLIP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Circuit diagram