

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适用于光纤插拔式联接器 PushPull Var 的 FreeCon 设计。14 符合 IEC 61076-3-117 标准要求, 金属材质

通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, SCRJ, 耦合, IP65
订货号	1318150000
类型	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
数量	1 items

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

深	43.9 mm	深度 (英寸)	1.7283 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	224.56 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	银色	外壳基本材料	铝型材, 盒盖 : 锌压铸件, 涂漆
安装方式	螺钉安装	防护等级	IP65

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	证书号 (cULus)	E316369
-------	---------------------------------------	-------------	---------

光纤耦合器的光学特性

插入损耗 (光纤耦合器)	<0.2 dB
--------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸


www.weidmueller.com

尺寸图




Bottom view

尺寸图




Bottom view with mounting foot

尺寸图



Front view

尺寸图



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

SC-RJ



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含SC插芯

通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-2SC-POF	版本
订货号	1191550000	FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 ST	