

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

适用于光纤插拔式连接器 PushPull Var 的 FreeCon 设计。14 符合 IEC 61076-3-117 标准要求，金属材质

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | 接线箱, FreeCon, SCRJ, 耦合, IP65 |
| 订货号 | 1318150000 |
| 类型 | IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA |
| GTIN (EAN) | 4050118123982 |
| 数量 | 1 items |

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 43.9 mm | 深度 (英寸) | 1.7283 inch |
| 高度 | 52 mm | 高度 (英寸) | 2.0472 inch |
| 宽度 | 41 mm | 宽度 (英寸) | 1.6142 inch |
| 净重 | 224.56 g | | |

温度

| | | | |
|------|--|------|----------------|
| 存储温度 | | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | | | |

环保产品合规

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |

通用参数

| | | | |
|------|------|--------|-------------------|
| 颜色编码 | 银色 | 外壳基本材料 | 铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆 |
| 安装方式 | 螺钉安装 | 防护等级 | IP65 |

通用标准

| | | | |
|-------|--|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|--|-------------|---------|

光纤耦合器的光学特性

| | |
|--------------|---------|
| 插入损耗 (光纤耦合器) | <0.2 dB |
|--------------|---------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图




Bottom view

尺寸图




Bottom view with mounting foot

尺寸图



Front view

尺寸图



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------|--|
| 类型 | IE-BP-V14P | 版本 | |
| 订货号 | 1058310000 | 法兰外壳-防护盖 | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

SC-RJ



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
 金属, 含SC插芯

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 类型 | IE-PS-V14M-2SC-POF | 版本 | |
| 订货号 | 1191550000 | FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, IP67 | |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 | | |
| 数量 | 10 ST | | |