


SFR 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Redesign SFR 是从 SlimFix 导线标记号改进而来，显著简化了安装过程。该标记号只需简单卡在电缆上，即可安全固定。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | SlimFix R, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 12 x 5.8 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1318690000 |
| 类型 | SFR 3/12 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4050118124194 |
| 数量 | 256 items |

SFR 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 12 mm | 高度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 宽度 | 5.8 mm | 宽度 (英寸) | 0.2283 inch |
| 净重 | 0.22 g | | |

温度

工作温度范围 -40...100 °C

环保产品合规

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.003 kg CO2 eq. | |

通用数据

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| 宽度 | 5.8 mm | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |
| 最大工作温度 | 100 °C | | |
| 最小工作温度 | -40 °C | | |
| 颜色编码 | 黄色 | | |
| 卤素 | 不 | | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | | |
| 打印标志 | 空白 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MultiCard | |
| 标记区域大小 | 12 x 4.6 mm | | |
| 推荐使用的工业 | 交通, 机械制造 | | |
| 适用的打印机 | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | | |
| 工作温度范围 | -40...100 °C | | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 2.5 mm ² |
| 最小压接面积 | 1.5 mm ² | 最大电缆外径 | 3.7 mm |
| 最小电缆外径 | 3 mm | 导线外径 | 3 - 3.7 mm |
| 导线压接面积 | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

图纸

