


SFR 3/21 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

SlimFix Redesign SFR 是从 SlimFix 导线标记号改进而来，显著简化了安装过程。该标记号只需简单卡在电缆上，即可安全固定。

通用订货数据

版本	SlimFix R, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
订货号	1318750000
类型	SFR 3/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118124514
数量	256 items

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	21 mm	高度 (英寸)	0.8268 inch
宽度	5.8 mm	宽度 (英寸)	0.2283 inch
净重	0.32 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.003 kg CO2 eq.

通用数据

宽度	5.8 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
打印标志	空白	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
标记区域大小	21 x 4.6 mm	
推荐使用的工业	交通, 机械制造	
适用的打印机	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-40...100 °C	

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	2.5 mm ²
最小压接面积	1.5 mm ²	最大电缆外径	3.7 mm
最小电缆外径	3 mm	导线外径	3 - 3.7 mm
导线压接面积	1.5 - 2.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

