


SFR 1/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Redesign SFR 是从 SlimFix 导线标记号改进而来，显著简化了安装过程。该标记号只需简单卡在电缆上，即可安全固定。

通用订货数据

版本	SlimFix R, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 5.8 mm, 根据客户需求
订货号	1318770000
类型	SFR 1/12 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118198904
数量	80 items

SFR 1/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	5.8 mm	宽度 (英寸)	0.2283 inch
净重	0.16 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.002 kg CO2 eq.

通用数据

每个弧形的数量	80
打印类型	客户定制
宽度	5.8 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C
颜色编码	根据客户需求
卤素	不
基础材料	聚酰胺 66
打印标志	需要 M-Print PRO 文件
建议标签	颜色基于客户的要求 (请发送 M-Print PRO 文件)
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard
标记区域大小	12 x 3.2 mm
适用的打印机	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Conductor and cable markers
工作温度范围	-40...100 °C

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	0.75 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²	最大电缆外径	2.1 mm
最小电缆外径	1.7 mm	导线外径	1.7 - 2.1 mm
导线压接面积	0.5 - 0.75 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		