


**QVS 2/4 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**电流电压互感器接线**

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，  
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有  
的重要转换电路。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 11 mm
订货号	<a href="#">1319260000</a>
类型	QVS 2/4 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190136512
数量	20 items

**QVS 2/4 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	10.5 mm	深度 (英寸)	0.4134 inch
高度	22.3 mm	高度 (英寸)	0.878 inch
宽度	11 mm	宽度 (英寸)	0.4331 inch
净重	0.77 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm	静差 TS 35	45.5 mm
----------------	----------	----------	---------

**材料参数**

基础材料	PA 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**系统特征值**

类型	横联
----	----

**通用的**

回路数	2	最大工作温度	100 °C
-----	---	--------	--------

**额定数据**

额定电压	400 V	额定电流	32 A
------	-------	------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		