


**QVS 2/4 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：12.00, 绝缘: 是, 宽度: 11 mm
订货号	<a href="#">1319260000</a>
类型	QVS 2/4 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190136512
数量	20 items

## QVS 2/4 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	10.5 mm	深度 (英寸)	0.4134 inch
高度	22.3 mm	高度 (英寸)	0.878 inch
宽度	11 mm	宽度 (英寸)	0.4331 inch
净重	0.77 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

间距 P (单位: mm)	12.00 mm	静差 TS 35	45.5 mm
---------------	----------	----------	---------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	2	最大工作温度	100 °C
-----	---	--------	--------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	32 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		