

BFSC M3X22 SAKT4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 安装螺钉（端子），3.00 mm, 塑料材质, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 22 mm |
| 订货号 | 1319900000 |
| 类型 | BFSC M3X22 SAKT4 |
| GTIN (EAN) | 4008190029326 |
| 数量 | 50 items |

BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 4.8 mm | 深度 (英寸) | 0.189 inch |
| 高度 | 22 mm | 高度 (英寸) | 0.8661 inch |
| 宽度 | 4.8 mm | 宽度 (英寸) | 0.189 inch |
| 净重 | 1.59 g | | |

温度

| | |
|------|---------------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | 安装方式 | 旋紧的 |

大小

| | | | |
|----------|---------|----------------|---------|
| 螺纹外部公制尺寸 | 3.00 mm | 间距 P (单位 : mm) | 6.00 mm |
|----------|---------|----------------|---------|

材料参数

| | | | |
|------|------|------|----|
| 基础材料 | 塑料材质 | 颜色编码 | 银色 |
|------|------|------|----|

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |