## **SL 5.08/4/WDK2.5 OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

### 通用订货数据

版本	插拔式适配器(端子), 5 A, 相邻端子的额定电压: 250 V, 橙色
订货号	<u>1324100000</u>
类型	SL 5.08/4/WDK2.5 OR
GTIN (EAN)	4032248144884
数量	75 items

## **SL 5.08/4/WDK2.5 OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			,
安装尺寸 - 高度	34.6 mm		20.2 mm
净重	2.76 g		ı
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
环保产品合规			,
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0,053 kg C	O2 eq.
材料参数			
颜色编码	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0
系统特征值			
必须的端板	无 无		
通用的			
回路数	4		
额定数据			
相邻端子的额定电压	250 V	 额定直流电压	250 V
额定电流	5 A		
分类			,
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2

### **SL 5.08/4/WDK2.5 OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 其它附件



创建完善解决方案时,不会有任务过小。 连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位 的应用中,小细节通常是完善解决方案的关键。 没有小而有用的细节,系统就无法成为真正的系统:

- 测试插头 确保能从诊断插座可靠拾取
- 交叉连接器 确保直接在连接处实现稳定的电位分配触点
- 隔断元件 将大量公头连接器分成几个独立的插座连接器通道
- 锁和夹 可选的抗振夹扣式连接或公头/母头连接器安装与制造过程和应用相配合 更多附件 = 更少工作量

#### 通用订货数据

类型	SL AT OR	版本
订货号	<u>1598300000</u>	PCB 接插件, 附件, 垫圈, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190189266	
数量	100 ST	
类型	SL AT SW	版本
	SEAT SW	IIIX **
订货号	<u>1770240000</u>	PCB 接插件, 附件, 垫圈, 黑色, 回路数: 1