AP 80 D OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装,也支持墙壁安装,可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡(Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割,因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性,从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

版本	端板, RS 80 橙色, 两侧直接安装端板, 宽度: 17 mm
订货号	<u>1324360000</u>
类型	AP 80 D OR
GTIN (EAN)	4008190094898
数量	20 items

AP 80 D OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
POLIC	Σh-			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
罙	16.9 mm	<u>深度 (英寸)</u>	0.6654 inch	
高度	86.4 mm	高度 (英寸)	3.4016 inch	
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch	
争重	7 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
材料数据				
阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PA 66	
绝缘材料组	l	表面处理	未处理的	
基础材料	PA 66	相比漏电起痕指数(CTI)	600 ≤ CTI	
常规数据				
颜色编码		防护等级	IP20 (安装后)	
ッ巴编码 比色表 (相似)				
北巴农(伯以)	RAL 2000		儿	
分类 				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	
ECLASS 15.0	27-19-06-02			

AP 80 D OR




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

DIRECT MOUNTING FOR BOTH SIDES [RIGHT AND LEFT]





数据信息页

AP 80 D OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

RS 80 - 外壳型材



RS 80 型材为您提供广泛的安装选择,包括安装导轨和墙壁安装。这使您能够灵活地适应您的空间条件和需求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性。 RS80 型材的另一优势是可按尺寸单独切割。这让您能够完全按照自己的需求自由地设计系统。

通用订货数据

类型 LKSC M2,9X13VZ 订货号 <u>4011200000</u> GTIN (EAN) 4032248415014 数量 100 ST 版本 附件,十字螺丝

编制日期 14.11.2025 12:15:10 MEZ