

## CC-M 15/45 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard，能满足广泛的标识要求。镀铬的铝质标记牌物美价廉，应用广泛，尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业，耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。其格式能满足整个系统的标识需要。不管是小型设备还是铭牌，都能确保高品质的标记工艺。MetalliCard 还具备最佳的安装特性。MetalliCards 灵活通用，这得益于其多样的固定方式：粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 版本         | MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1327740000</a>         |
| 类型         | CC-M 15/45 ST                      |
| GTIN (EAN) | 4050118132618                      |
| 数量         | 200 items                          |

## CC-M 15/45 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0197 inch |
| 高度 | 15 mm  | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 45 mm  | 宽度 (英寸) | 1.7716 inch |
| 净重 | 2.56 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -55...130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|              |                                |             |  |
|--------------|--------------------------------|-------------|--|
| 类型           | 插拔式                            |             |  |
| 宽度           | 45 mm                          |             |  |
| 最大工作温度       | 130 °C                         |             |  |
| 最小工作温度       | -55 °C                         |             |  |
| 颜色编码         | 银色                             |             |  |
| 基础材料         | 不锈钢 1.4301                     |             |  |
| 打印标志         | 无                              |             |  |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                           | MetalliCard |  |
| 标记区域大小       | 15.2 x 42.2 mm                 |             |  |
| 推荐的工业        | 能源, 流程                         |             |  |
| 适用的打印机       |                                |             |  |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MetalliCard = Device markers |             |  |
| 工作温度范围       | -55...130 °C                   |             |  |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

应用举例



**CC-M 15/45 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

补充产品



通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | DKB CC 15/45               | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1341170000</a> | MetalliCard, 胶带, 15 x 45 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4050118145441              |                                 |
| 数量         | 240 ST                     |                                 |
| 类型         | INLAY CC-M 15/45           | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1341090000</a> |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118145175              |                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                 |
| 类型         | INLAY CC-M UNIVERSAL       | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1341120000</a> |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118145458              |                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                 |
| 类型         | PRIMER CC-M                | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">2068020000</a> |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118416534              |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |